



ATEX Akku-Handlampe NIGHTSTICK Integritas 84 mit schwenkbarem Kopf

SKU: 225.111

CHF 499.00 (CHF 539.40 inkl. MwSt.)



Beschreibung

Die leistungsstarke sowie wiederaufladbare ATEX-Handlampe Integritas 84 mit schwenkbarem Kopf (180°) ist eine robuste Lampe, die speziell für explosionsgefährdete Zonen entwickelt wurde. Die unterschiedlichen Modi bieten dem Benutzer wählbare Helligkeitseinstellungen von 250 oder 600 lm mit einer Leuchtdistanz von bis zu 237 m. Somit eignet sich der NIGHTSTICK ATEX-Handscheinwerfer hervorragend für jegliche Art von Einsätzen, wo eine zuverlässige und angepasste Ausleuchtung benötigt wird. Zudem verfügt der Handscheinwerfer über grüne LED-Rücklichter für mehr Sicherheit und eine gut sichtbare Akku-Statusanzeige, welche rechtzeitig über einen niedrigen Akku-Stand informiert. Dank dem grosszügigem wie auch handlichen Griff kann die Lampe einfach und bequem mit Handschuhen bedient werden. Darüber hinaus kann der Scheinwerfer auch mittels Schultertragegurt getragen werden oder als Flächenstrahler auf den Boden platziert werden.

Merkmale:

Zuverlässiger und leistungsstarker Akku-Handscheinwerfer mit Hochleistungs-LED-Technologie bis 600 lm
Individuelle Einsatzmöglichkeiten dank verschiedener Lichtmodi und schwenkbarem Leuchtkopf (180°)
Extrem robustes Polymergehäuse mit hoher Schutzart (IP67) und schlagfest bis 2 m
Vielseitig einsetzbar als Handlampe oder Flächenstrahler dank Gummifussplatte und Magnet an der

Rückseite

Integrierte Akku-Statusanzeige und grünen LED-Rücklichter für mehr Sicherheit am Arbeitsort

Technische Daten:

Farbe: Gelb / Schwarz

Material: Glasfaserverstärktes Polypropylene

Leuchtmittel: Hochleistungs-LED

Leuchtmodi: 2

Lichtstärke: 600 / 250 lm

Leuchtdauer: 13 / 25 h

Distanz: 237 / 167 m

Schutzart: IP 67

Masse (L x B x T): 192 x 108 x 148 mm

Gewicht: 1.2 kg

Zulassungen: Klasse I+II+II DIV 1: GRPS AD T4 + GRPS EG T135°C / Klasse I Zone 0 AEX ia op os IIC T4 Ga

Im Lieferumfang enthalten:

Handlampe mit Akku

Ladegerät mit Netzteil

Schultertragegurt

Betriebsanleitung